

# Tapones Auditivos

## Ultrafit Silicone

### Ficha Técnica



#### Descripción

Los protectores auditivos del tipo tapón reutilizable Ultrafit Silicone con cordón de 3M, han sido fabricados con silicona hipoalérgica que brinda una suave, cómoda, efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los límites establecidos en el Decreto Supremo N° 594, como por ejemplo, 85 dB(A) para exposiciones efectivas a ruido durante 8 hrs.

Su forma cónica con 3 falanges circulares altamente flexibles hace que estos tapones se ajusten cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, lo cual constituye una solución de gran confort para los usuarios. Estos tapones han sido construidos en silicona color naranja claro y vienen unidos por un cordón naranja que permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo. El material de silicona permite que el tapón reutilizable sea uno de los más cómodos del mercado, gracias a su flexibilidad y suavidad, entregando a su vez una de las atenuaciones más altas dentro de este tipo de protectores auditivos.

Los tapones reutilizables Ultrafit Silicone vienen en un estuche plástico azul con clip lo cual contribuye a la limpieza y transporte del protector cuando este no se usa, y en sachet plástico para recambio.

#### Aplicaciones

Los tapones auditivos Ultrafit Silicone pueden utilizarse en aquellas áreas donde existan niveles de ruido que puedan resultar dañinos para la audición, tales como las existentes en construcción, manufactura, minería, agroindustria, entre otros. Estos protectores auditivos están recomendados especialmente para condiciones de trabajo donde exista humedad, calor, o donde los trabajadores deban utilizar lentes o protectores oculares. Adicionalmente, gracias a sus materiales altamente flexibles estos tapones resultan ideales para aquellos casos en los que los trabajadores encuentran poco confortables otros tapones reutilizables.

#### Atenuación

Los valores medios de atenuación para los tapones auditivos Ultrafit Silicone, según lo establecido en la norma chilena NCh1331/5 son los siguientes:

Modelo	Frec (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ultrafit Silicone	Atenuac. (dB)	26,6	25,2	29,7	26,5	30,0	34,2	44,2
	Desv. Est. (dB)	3,3	4,1	4,2	3,5	3,2	6,8	3,3

SNR = 28dB; H: 27dB - M: 24dB - L: 23dB

#### Características

- Gran confort gracias a la flexibilidad y suavidad de la silicona con la que están hechos
- Ventajosos en ambientes muy ruidosos.
- Confortables en ambientes calurosos y húmedos.
- Compatibles con cascos y lentes.
- Ideales para tener una doble protección fono-tapón.

#### Instrucciones de Ajuste

Para que los tapones entreguen la atenuación indicada, resulta fundamental su buena colocación, de lo contrario, la reducción de ruido indicada se puede ver altamente afectada. Para que esto no ocurra siga las siguientes instrucciones:

- 1) Lave sus manos con agua y jabón.
- 2) Pase el cordón de los protectores tras la nuca, dejando que los tapones cuelguen al frente.
- 3) Pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la punta de su oreja izquierda hacia arriba y atrás.
- 4) Con su otra mano, introduzca el tapón hasta el fondo del canal auditivo.
- 5) Repita la acción, pero esta vez levantando la punta de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la cabeza.



#### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

#### Empaque

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Pieza/Caja
500 pares/ Sachets	5	2500
250 pares / Cajas	5	1250